


Manchon NPFB-S-2G12-F

N° de pièce: 547813

FESTO

Pour raccord avec des tubes.

Pour utiliser les tenons filetés R et G, assurer une étanchéité supplémentaire en ajoutant un ruban d'étanchéité ou un fluide d'étanchement. Avec les tenons filetés G, il est possible d'utiliser une bague d'étanchéité axiale en aluminium doux AL 99,5.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Information relative aux matériaux : raccord fileté | Laiton nickelé |
| Taille du bidon | 10 |
| Pression de service | -0,95 ... 40 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -20 ... 150 °C |
| Poids du produit | 55 g |
| Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |