

câble SBOA-K20CP-SUP

N° de pièce: 548824

FESTO

pour systèmes de caméra compacte SBOI-Q-... et SBOC-Q-...



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Connexion électrique	Connecteur mâle droit/connecteur femelle droit/connecteur femelle droit
Plage de tension de service CC	≤ 60 V
Longueur de câble	2 m
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Diamètre de câble	5,5 mm
Structure du câble	2x0,24+2x0,34+0,49
Degré de protection	IP65 IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble	PUR
Couleur de la gaine de câble	gris clair
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression Laiton PUR nickelé
Matériau contacts à fiche	Bronze/Laiton doré