



plaque d'alimentation verticale

VABF-S1-1-P1A3-G38

N° de pièce: 549100

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, 5599-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Largeur | 42 mm |
| Selon la norme | ISO 5599-1 |
| Position de montage | indifférent |
| Superposition pneumatique | Alimentation air comprimé alternative pour 1 |
| Pression de service MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Débit nominal normal | 1.300 l/min |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne sur les équipements sous pression simples |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Degré de protection | IP65 NEMA 4 |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 340 g |
| Type de fixation pour superposition | sur embase juxtaposable sur embase pour montage individuel |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | Aluminium moulé sous pression |