


# bobine MH-2-24VDC-PA

N° de pièce: 549906

FESTO

pour tension continue, sans connecteur.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Temps d'appel min.	12 ms
Facteur de marche	100 %
Facteur de puissance $\cos \{\phi\}$	0,7
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 7,9 W
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	IP00 sans connecteur femelle
Température ambiante	-20 ... 50 °C
Couple de serrage max. raccord fileté	2 Nm
Poids du produit	150 g
Connexion électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	avec contre-écrou
Matériau bobine	Duroplast Cuivre Acier
Matériau enroulement	Cuivre