


connecteur femelle MSSD-N

N° de pièce: 550067

★ Programme standard

pour bobines MD-2/2-... et MH-2/2-...

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 175301-803
Départ de câble	coudé
Poids du produit	30 g
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Brochage type A, selon EN 175301-803
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Connexion électrique 1, type de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 ... 24 V
Plage de tension de service CA	0 ... 250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	16 A
Presse-étoupe	M20x1,5
Diamètre de câble	8 ... 10 mm
Section nominale de conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-25 ... 80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Couleur boîtier	noir
Matériau vis	Acier
Matériau joints	VMQ