

# bloc de raccordement CPE14-3/2-PRS-3/8-6

N° de pièce: 550563

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

pour distributeurs CPE.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	20 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	6
Nombre max. des zones de pression	2
Pression d'éclatement	5 MPa 50 bar 725 psi
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	1,2 Nm
Poids du produit	384 g
Mode de fixation du bloc de connexion	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	taraudé
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium