


bloc de raccordement CPE10-3/2-PRS-1/4-10-NPT

N° de pièce: 550609

FESTO

pour distributeurs CPE.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	16 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Nombre max. des zones de pression	2
Pression d'éclatement	5 MPa 50 bar 725 psi
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	23 ... 122 °F
Température ambiante	23 ... 122 °F
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,9 ft-lbf
Poids du produit	14,7 oz
Mode de fixation du bloc de connexion	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	tarauté
Raccord pneumatique 1	1/4 NPT
Raccord pneumatique 3	1/4 NPT
Raccord pneumatique 5	1/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium