

# kit axial EAMM-A-F30-60G

N° de pièce: 550931

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	8,2 Nm
Poids du produit	410 g
Code d'interface, actionneur	F30
Code d'interface, moteur	60G
Note sur la matière	Conforme RoHS