


kit axial EAMM-A-F62-80G

N° de pièce: 550938

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	87 Nm
Poids du produit	2.760 g
Code d'interface, actionneur	F62
Code d'interface, moteur	80G
Note sur la matière	Conforme RoHS