


kit axial EAMM-A-F62-100A

N° de pièce: 550939

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	85 Nm
Poids du produit	2.540 g
Code d'interface, actionneur	F62
Code d'interface, moteur	100A
Note sur la matière	Conforme RoHS