

tuyau plastique PEN-10X1,5-BL

N° de pièce: 551459

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène
(incompatible avec le contact alimentaire).



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	10 mm
Rayon de courbure important pour le débit	40 mm
Diamètre intérieur	7 mm
Rayon de courbure min.	23,5 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Température ambiante	-30 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,03766 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 10 mm
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE