

# tuyau plastique PEN-16X2,5-GN

N° de pièce: 551473

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène  
(incompatible avec le contact alimentaire).



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	16 mm
Rayon de courbure important pour le débit	122 mm
Diamètre intérieur	10,8 mm
Rayon de courbure min.	57,5 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Conditions d'essai du tuyau	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Agrément	TÜV
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-30 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,1029 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 16 mm
Couleur	vert
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE