

Câble

NESC-C-D1-15-C1

N° de pièce: 552106
Produit de fin de série

FESTO

[pour l'unité d'exploitation CDSA](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 70 °C
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Longueur de câble	15 m
Interface de câble	Connecteur Coninvers à 17 pôles RJ45 Réglette femelle à 11 pôles
Mode de fixation	avec passe-fil unilatéral
Couleur de la gaine de câble	rouge
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)