

# silencieux U-3/8-BR

N° de pièce: 552421

FESTO

servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Position de montage                           | indifférent  |
| Pression de service MPa                       | 0 ... 1 MPa  |
| Pression de service                           | 0 ... 10 bar   |
| Débit à l'atmosphère                          | 5.900 l/min  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Niveau de pression sonore                     | 82 dB(A)   |
| Température ambiante                          | -10 ... 70 °C  |
| Poids du produit                              | 37 g   |
| Raccord pneumatique                           | G3/8   |
| Matériau insert silencieux                    | PE   |
| Matériau corps                                | Aluminium moulé sous pression  |