


câble F.O. SOOC-DS-M-A11-2-R25

N° de pièce: 552810

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Méthode de mesure	Capteur à réflexion
Diamètre minimal d'un objet	0,15 mm
Fibre optique - particularité	Série
Portée	130 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tête	Rectangle 19x25x6 mm
Longueur de la fibre optique	2 m
Rayon de courbure min.	25 mm
Diamètre extérieur	2,2 mm
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion