

# câble F.O. SOOC-TB-M4-1-R25-S4

N° de pièce: 552815

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Méthode de mesure	Barrière à transmission
Diamètre minimal d'un objet	0,35 mm
Fibre optique - particularité	Standard
Portée	400 mm
Température ambiante	-55 ... 70 °C
Taille de la tete	M4
Longueur de la fibre optique	1 m
Longueur de la douille	40 mm
Rayon de courbure min.	25 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Diamètre extérieur	2,2 mm
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion