


# tuyau plastique PUN

N° de pièce: 553573

FESTO

Merci de respecter la quantité minimale de commande.



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	3 ... 16 mm
Diamètre intérieur	2 ... 11 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 30 bar
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Couleur	bleu marron jaune vert nature rouge noir argent Bleu translucide Jaune translucide Vert translucide Rouge translucide Noir translucide blanc
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)