


fiche
NECC-L1G6-C1
N° de pièce: 553859

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|------------------------------|
| Plage de tension de service CA | 300 V |
| Courant admissible | 10 A |
| Section de raccordement | 0,2 ... 2,5 mm ² |
| Température ambiante | -25 ... 100 °C |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Matériau corps | PBT |