


# tuyau plastique PAN-6X1-SW-500

N° de pièce: 553901

FESTO

à calibrage extérieur, résistance thermique et mécanique élevée.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur  |
|---|---|
| Diamètre extérieur                                | 6 mm  |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 32 mm   |
| Diamètre intérieur                                | 4 mm  |
| Rayon de courbure min.                            | 14 mm   |
| Propriétés du tuyau                               | Suitable for energy chains  |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1,9 MPa<br>-0,95 ... 19 bar<br>-13,775 ... 275,5 psi   |
| Agrément  | TÜV   |
| Certificat entité exposante                       | B 013277 0506 00  |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L  |
| Température ambiante                              | -30 ... 80 °C   |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0,016 kg/m  |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 6 mm<br>pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou<br>pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm |
| Couleur   | noir  |
| Dureté Shore                                      | D 55 +/-3   |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS   |
| Matériau tuyau                                    | TPE-A   |