

# tuyau plastique PAN-16X2-BL

N° de pièce: 553911

FESTO

à calibrage extérieur, résistance thermique et mécanique élevée.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	16 mm
Rayon de courbure important pour le débit	94 mm
Diamètre intérieur	12 mm
Rayon de courbure min.	67 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,092 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 16 mm
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-A