


# embase VMPA2-FB-AP-2-1-S0

N° de pièce: 555902

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	43 mm
Longueur	107,3 mm
Dimension modulaire	21 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pression de commande	3 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	185 g
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression