


embase juxtaposable VABV-S6-1Q-N12

N° de pièce: 556988

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	43 mm
Résistance aux vibrations	Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Remarque sur la dynamisation forcée	fréquence de commutation min. 1/mois
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	570 g
Raccord pneumatique 1	1/2 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque	Aluminium moulé sous pression