


barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-18-M1

N° de pièce: 557667

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	12 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	18
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,6 Nm
Couple de serrage max., montage mural	5 Nm
Poids du produit	1.195 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium