

kit axial

EAMM-A-L62-100A

N° de pièce: 557988


★ Programme standard

Produit de fin de série

convient pour les actionneurs électriques.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	47 Nm
Poids du produit	1.610 g
Code d'interface, actionneur	L62
Code d'interface, moteur	100A
Note sur la matière	Conforme RoHS