


accouplement EAMD-19-15-9-8X10

N° de pièce: 557999

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur
pas à pas ou brushless



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	9 mm
Diamètre de support 2	8 mm
Taille	19
Longueur nominale	15 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,445 kgmm ²
Couple transmissible	2 Nm
Poids du produit	13,5 g
Note sur la matière	Conforme RoHS