

bague de centrage EAML-38-4-38

N° de pièce: 558030

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	38 mm
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	4 g
Code d'interface, actionneur	K38
Code d'interface, carter de couplage	38A 38D
Note sur la matière	Conforme RoHS