


bout d'arbre

EAMB-24-6-15X21-16X20

N° de pièce: 558036

FESTO

pour l'adaptation des vérins avec arbre creux



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	15 mm
Diamètre de support 2	16 mm
Taille	80
Longueur nominale	21 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	3,1 kgmm ²
Couple transmissible	29 Nm
Poids du produit	68 g
Note sur la matière	Conforme RoHS