

union mâle NPQM-D-S6-E-P10

N° de pièce: 558812

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	4 mm
Forme	Forme droite
Taille du bidon	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 232 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Poids du produit	5,5 g
Raccord pneumatique 1	Douille de diamètre 6 mm
Raccord pneumatique 2	Union mâle QS-6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé