


# axe de guidage EGC-80- -FA

N° de pièce: 558865

FESTO

avec guidage à billes, sans actionneur.



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	50 ... 8.500 mm
Taille	80
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Guidage
Accélération max.	50 m/s <sup>2</sup>
Vitesse max.	5 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moments d'inertie de surface 2e degré lx	844E+03 mm <sup>4</sup>
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	1.160E+03 mm <sup>4</sup>
Force max. Fy	3.050 N
Force max. Fz	3.050 N
Résistance au déplacement max. en marche à vide	15 N
Moment max. Mx	36 Nm
Moment d'inertie de torsion It	551E+03 mm <sup>4</sup>
Raccord pneumatique sur l'unité de blocage	M5
Matériau profilé	Alliage d'aluminium anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau profilé de recouvrement	ABS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau guidage du chariot	Acier
Matériau rail de guidage	Acier
Matériau chariot	Alliage d'aluminium anodisé