


Kit axial EAMM-A-A19-40A

N° de pièce: 558894

FESTO

compatible avec bras mobile EGSA.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	19
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	1,06 kgmm ²
Couple transmissible	2,3 Nm
Poids du produit	240 g
Note sur la matière	Conforme RoHS