


plaque d'extrémité VABE-S6-2RZ-G34

N° de pièce: 560839

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	ISO 5599-2
Position de montage	indifférent
Type de terminal	44
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	336 g
Raccord de pilotage 12	G1/4
Raccord de pilotage 14	G1/4
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 3	G3/4
Raccord pneumatique 5	G3/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque d'extrémité	Aluminium moulé sous pression