


# module d'alimentation VMPAL-SP-QS1/2"

N° de pièce: 560954

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	23,2 mm
Longueur	107,3 mm
Fonction intégrée	Avec module électrique juxtaposable
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pression de commande	3 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	50 g
Raccord pneumatique 1	pour diamètre extérieur de tuyau de 1/2"
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau module d'alimentation	Alliage d'aluminium renforcé PA