


# accouplement EAMD-25-22-6.35-10X12

N° de pièce: 561293

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur  
pas à pas ou brushless



## Fiche technique

| Caractéristique            | Valeur                |
|----------------------------|-----------------------|
| Diamètre de support 1      | 6,35 mm               |
| Diamètre de support 2      | 10 mm                 |
| Taille                     | 25                    |
| Longueur nominale          | 22 mm                 |
| Position de montage        | indifférent           |
| Vitesse de rotation max.   | 8.000 1/min           |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L        |
| Température de stockage    | -25 ... 60 °C         |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %              |
| Température ambiante       | -25 ... 60 °C         |
| Moment d'inertie           | 3,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 3,6 Nm                |
| Poids du produit           | 43,7 g                |
| Note sur la matière        | Conforme RoHS         |