

# accouplement EAMC-30-32-6.35-10

N° de pièce: 562679

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	6,35 mm
Diamètre de support 2	10 mm
Taille	30
Longueur nominale	32 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	6,5 Nm
Poids du produit	48 g
Note sur la matière	Conforme RoHS