


# accouplement EAMC-30-32-8-14

N° de pièce: 562682

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique            | Valeur                 |
|----------------------------|------------------------|
| Diamètre de support 1      | 8 mm                   |
| Diamètre de support 2      | 14 mm                  |
| Taille                     | 30                     |
| Longueur nominale          | 32 mm                  |
| Position de montage        | indifférent            |
| Vitesse de rotation max.   | 8.000 1/min            |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L         |
| Température de stockage    | -25 ... 60 °C          |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %               |
| Température ambiante       | -25 ... 60 °C          |
| Moment d'inertie           | 5,87 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 12,5 Nm                |
| Poids du produit           | 48 g                   |
| Note sur la matière        | Conforme RoHS          |