



# Distributeur de base VOFC-L-M52-M-FG14-F9

N° de pièce: 562867  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Ne pas utiliser pour de nouveaux projets. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	40 mm
Débit nominal normal	750 l/min
Pression de service	2 ... 8 bar
Conception	Distributeur à tiroir dur
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	6 mm
Principe d'étanchéité	dur
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Type de commande	piloté
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	jusqu'au mode exigence élevée SIL 2 Le produit peut être utilisé en SRP/CS jusqu'au SIL 2 faible demande
Débit Kv de mise sous pression	0,65 m <sup>3</sup> /h
Débit Kv d'échappement	0,65 m <sup>3</sup> /h
Temps de commutation Arrêt	40 ms
Temps de commutation Marche	24 ms
Facteur de marche	100%
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:--:]
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température du fluide	-25 ... 60 °C
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Poids du produit	620 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	Schéma des connexions NAMUR
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	Schéma des connexions NAMUR
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium Blindage métallique