


adaptateur NPFV-AF-G14-G14-MF

N° de pièce: 563398

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|----------------------------------|
| Diamètre nominal | 6 mm |
| Pression de service MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Pression de service | 2 ... 8 bar |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau adaptateur | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau joints | NBR |