



Manodétendeur MS9-LR-NG-D6-AG-PSI-AS

N° de pièce: 564141

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	9
Série	MS
Sécurité d'actionnement	avec accessoires, verrouillable
Position de montage	indifférent
Conception	Vanne de commande à diaphragme piloté
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire à reflux
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	0,8 ... 20 bar
Plage de réglage de pression	0,3 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Fluide de service	Classe de pureté de l'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.400 g
Mode de fixation	au choix : avec accessoires Montage sur face avant Pose de conduites
Information matériau obturateur	renforcé PA
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression
Information matériaux, équerre de fixation	Aluminium moulé sous pression
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information relative aux matériaux du connecteur de modules	Aluminium moulé sous pression
Information matière membrane	NBR
Information matériaux poussoir de distributeur	Alliage d'aluminium NBR POM