


séparateur d'eau MS6N-LWS-1/4-U-V

N° de pièce: 564871

FESTO

Purge des condensats à travers un purgeur entièrement automatique



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | 6 |
| Série | MS |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Purgeur de condensat | automatique |
| Conception | Séparateur centrifuge |
| Quantité max. de condensat | 38 ml |
| Protection de cuve | intégré dans la cuve métallique |
| Niveau de séparation du condensat | 99 % |
| Pression de service | 2 ... 12 bar |
| Débit nominal normal | 2.400 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Gaz inertes |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:7:4] |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 820 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites avec accessoires au choix : |
| Raccord pneumatique 1 | 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | 1/4 NPT |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau corps | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau cuve | Alliage d'aluminium |
| Matériau hublot de contrôle | PA |