


Câble de connexion NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25

N° de pièce: 565283

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Plage de tension de service CC	≤ 24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1,64 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	520 g
Connexion électrique	à 25 pôles Connecteur femelle Sub-D
Structure du câble	25 x 0,25 mm ²
Diamètre de câble	9,9 mm
Longueur de câble	2,5 m
Mode de fixation	4-40UNC
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	TPE
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze doré