


# câble de connexion NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

N° de pièce: 565290

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	4-40UNC
Position de montage	indifférent
Poids du produit	737 g
Connexion électrique	44 pôles Connecteur femelle Sub-D
Plage de tension de service CC	$\leq 30$ V
Intensité maximale admissible à 40 °C	0,86 A
Longueur de câble	5 m
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Rayon de courbure de câble min.	95 mm
Diamètre de câble	9,6 mm
Tolérance de diamètre de câble	$\pm 0,5$ mm
Structure du câble	40x0,14
Degré de protection	IP65 IP67 monté
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PBT
Matériau contacts à fiche	Bronze doré