


bloc de raccordement CPX-P-AB-2XKL-8POL

N° de pièce: 565704

FESTO

Technique de serrage.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	(y compris module d'interconnexion et technique de raccordement) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Mode de fixation	Sur l'embase CPX-M-GE..
Poids du produit	100 g
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Degré de protection	IP20
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Connexion électrique	à 8 pôles/à 8 pôles