


# barrette de raccordement VABM-L1-10AS-M5-3

N° de pièce: 566523

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                                       | Valeur                                |
|---|---------------------------------------|
| Dimension modulaire                                   | 10,5 mm                               |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs           | 16                                    |
| Pression de service MPa                               | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Pression de service                                   | -0,9 ... 10 bar                       |
| Agrément  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK               | 2 - Effets de corrosion moyens        |
| Conformité PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Couple de serrage max., montage sur rail              | 1,5 Nm                                |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 0,45 Nm                               |
| Couple de serrage max., montage mural                 | 3 Nm                                  |
| Poids du produit                                      | 34 g                                  |
| Raccord pneumatique 1                                 | M5                                    |
| Raccord pneumatique 3                                 | M5                                    |
| Raccord pneumatique 5                                 | M5                                    |
| Note sur la matière                                   | Conforme RoHS                         |
| Matériau barrette de raccordement                     | Alliage d'aluminium                   |