

barrette de raccordement VABM-L1-10S-G18-14

N° de pièce: 566568

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10,5 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max., montage sur rail	1,5 Nm
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,45 Nm
Couple de serrage max., montage mural	3 Nm
Poids du produit	246 g
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium