


embase de raccordement électrique

VAVE-L1-1VH2-LP

N° de pièce: 566714

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Protection contre les inversions de polarité	Bipolaire
Fonctions additionnelles	Extinction d'arc
Indication de l'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	24 V 12 V
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Degré d'encrassement	3
Température ambiante étendue	-5 - 60 °C
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Position de montage	indifférent
Poids du produit	1,5 g
Connexion électrique	à 2 pôles Connecteur femelle
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Mode de fixation	Clip
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA