


# embase de raccordement électrique VAVE-L1-1VL2-LP

N° de pièce: 566723

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Protection contre les inversions de polarité	Bipolaire
Fonctions additionnelles	Extinction d'arc
Indication de l'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	24 V 12 V
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Degré d'encrassement	3
Température ambiante étendue	-5 - 60 °C
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Position de montage	indifférent
Poids du produit	7,8 g
Section de raccordement	0,14 mm <sup>2</sup>
Connexion électrique	Fil toronné
Longueur de câble	1 m
Extrémités de conducteur	Cosse
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Mode de fixation	Clip
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA