


module AS-i CESA-GW-AS-PB

N° de pièce: 567032
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	75 mm x 120 mm x 83 mm
Éléments de commande	4 touches
LED d'état	Affichage LCD LED jaune mode configuration LED verte fonctionnement normal LED verte Tension AS-i OK LED verte maître PROFIBUS LED verte programmation de l'esclave LED verte tension ON LED rouge erreur de configuration
Tension de service	Tension AS-i 30 V DC
Consommation électrique	200 mA du circuit AS-interface
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Température de stockage	-25 ... 85 °C
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 55 °C
Contrôle de résistance au choc	Selon EN 61131-2
Contrôle résistance aux vibrations	Selon EN 61131-2
Poids du produit	460 g
Interface a bus de terrain, vitesse de transmission	9,6 kbits/s à 12 Mbits/s
Interface a bus de terrain, technologie de connexion	Connecteur femelle Sub-D à 9 pôles
Interface a bus de terrain	PROFIBUS selon DIN 19245 Partie 3
Interface de programmation/diagnostic	Interface série RS 232
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable