



# plaque d'isolement verticale VMPA1-HS

N° de pièce: 567805

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Largeur                                       | 10 mm  |
| Position de montage                           | indifférent  |
| Superposition pneumatique                     | Fermeture pour 1   |
| Pression de service                           | 3 ... 8 bar  |
| Débit nominal normal, mise sous pression      | 103 l/min  |
| Débit nominal normal, mise à l'échappement    | 213 l/min  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2 - Effets de corrosion moyens   |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Degré de protection                           | IP65   |
| Température ambiante                          | -5 ... 50 °C   |
| Poids du produit                              | 60 g   |
| Type de fixation pour superposition           | sur embase juxtaposable<br>sur embase pour montage individuel                            |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS  |
| Matériau corps                                | Alliage d'aluminium<br>renforcé PA   |