

tuyau plastique

PUN-H-1/2-SI-150-CB

N° de pièce: 567943

FESTO

agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse).



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	1/2
Rayon de courbure important pour le débit	0,204 ft
Rayon de courbure min.	0,075 ft
Instructions d'utilisation	TPE-U Ether basiert
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 145 Psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,3 MPa à 0 - 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Test de résistance au feu du matériau	UL94 HB
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-31 ... 145 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,88 oz/ft
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 1/2"
Couleur	argent
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)