

Tuyau plastique PUN-H-1/4-BR-150-CB

N° de pièce: 567996

FESTO

agrée pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse).
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	1/4
Rayon de courbure important pour le débit	0,085 Fuß
Rayon de courbure min.	0,032 Fuß
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 145 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Sécurité alimentaire	Selon la déclaration du fabricant
Température ambiante	-31 ... 145 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,23 oz/ft
Couleur	marron
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	TPE-U(PU)